

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X240



Artikelnummer 01200.270.240

Merk -

UBB 950351162355

UNSPSC 31161620

EAN 8715492027979

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	240
P	3
s	41

Technische tekening

