

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X260



Artikelnummer	01200.300.260
Merk	-
UBB	950351163916
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028167
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	260 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L \geq 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	260
P	3.5
s	46

Technische tekening

