

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X280



Artikelnummer	01200.300.280
Merk	-
UBB	950351164096
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028174
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	280 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L \geq 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	280
P	3.5
s	46

Technische tekening

