

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M33X160



Artikelnummer	01200.330.160
Merk	-
UBB	950351165085
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028303
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L \geq 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	160
P	3.5
s	50

Technische tekening

