

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X140



Artikelnummer	01200.360.140
Merk	-
UBB	950351165655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028402
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L \geq 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	140
P	4
s	55

Technische tekening

