

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X300



Artikelnummer	01200.360.300
Merk	-
UBB	950351166562
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028495
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	300 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L \geq 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	300
P	4
s	55

Technische tekening

