



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X12

Artikelnummer	01210.040.012
Merk	-
UBB	950351061524
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029324
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	12 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	12
P	0.7
s	7

Technische tekening

