



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X14

Artikelnummer	01210.060.014
Merk	-
UBB	950351064007
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029645
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	14 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	14
P	1
s	10

Technische tekening

