




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X20

Artikelnummer	01210.060.020
Merk	-
UBB	950351064346
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029676
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

Technische tekening

