



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X22

Artikelnummer	01210.060.022
Merk	-
UBB	950351064429
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029683
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	22 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	22
P	1
s	10

Technische tekening

