



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X40

Artikelnummer	01210.060.040
Merk	-
UBB	950351064833
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029737
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	40
P	1
s	10

Technische tekening

