



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X50

Artikelnummer	01210.060.050
Merk	-
UBB	950351065095
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029751
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	50
P	1
s	10

Technische tekening

