



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X30

Artikelnummer	01210.080.030
Merk	-
UBB	950351067646
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030054
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	30
P	1.25
s	13

Technische tekening

