



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X120

Artikelnummer	01210.080.120
Merk	-
UBB	950351069055
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030191
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	120
P	1.25
s	13

Technische tekening

