



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X16

Artikelnummer	01210.100.017
Merk	-
UBB	952351616430
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030245
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	16 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	16
P	1.5
s	16

Technische tekening

