




Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X110/S=17

Artikelnummer	01210.100.110
Merk	-
UBB	950351071010
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030511
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110
P	1.5
s	17

Technische tekening

