



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X150/S=17

Artikelnummer	01210.100.150
Merk	-
UBB	950351071432
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030559
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	150
P	1.5
s	17

Technische tekening

