



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X130/S=19

Artikelnummer	01210.120.130
Merk	-
UBB	950351073412
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030900
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	130
P	1.75
s	19

Technische tekening

