



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X40/S=22

Artikelnummer	01210.140.040
Merk	-
UBB	950351074162
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031020
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	40
P	2
s	22

Technische tekening

