



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X45/S=22

Artikelnummer	01210.140.045
Merk	-
UBB	950351074246
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031044
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	45
P	2
s	22

Technische tekening

