



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X60/S=22

Artikelnummer	01210.140.060
Merk	-
UBB	950351074576
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031099
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	60
P	2
s	22

Technische tekening

