



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X110/S=22

Artikelnummer	01210.140.110
Merk	-
UBB	500621732295
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503815
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	110
P	2
s	22

Technische tekening

