



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X130/S=22

Artikelnummer	01210.140.130
Merk	-
UBB	500645004788
UNSPSC	31161620
EAN	8717077050112
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	130
P	2
s	22

Technische tekening

