



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X140/S=22

Artikelnummer	01210.140.140
Merk	-
UBB	500645004861
UNSPSC	31161620
EAN	8717077050129
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	140
P	2
s	22

Technische tekening

