



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X200/S=22

Artikelnummer	01210.140.200
Merk	-
UBB	500644639253
UNSPSC	31161620
EAN	8717077012813
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	200
P	2
s	22

Technische tekening

