



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X20

Artikelnummer	01210.160.020
Merk	-
UBB	950351075318
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031198
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	20
P	2
s	24

Technische tekening

