




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X55

Artikelnummer	01210.160.055
Merk	-
UBB	950351076068
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031266
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	55
P	2
s	24

Technische tekening

