



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X150

Artikelnummer	01210.160.150
Merk	-
UBB	950351077215
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031389
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

Technische tekening

