



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X200

Artikelnummer	01210.160.200
Merk	-
UBB	950351077546
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031426
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	200
P	2
s	24

Technische tekening

