



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X60/S=32

Artikelnummer	01210.220.060
Merk	-
UBB	950351080839
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031846
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	60
P	2.5
s	32

Technische tekening

