



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X90/S=32

Artikelnummer	01210.220.090
Merk	-
UBB	950351081258
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031884
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	90
P	2.5
s	32

Technische tekening

