



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X55

Artikelnummer	01210.240.055
Merk	-
UBB	950351081746
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031938
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	55
P	3
s	36

Technische tekening

