



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X60

Artikelnummer	01210.270.060
Merk	-
UBB	950351083072
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032102
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	60
P	3
s	41

Technische tekening

