



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M33X70

Artikelnummer	01210.330.070
Merk	-
UBB	950351084898
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032379
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M33
k	21
L (mm)	70
P	3.5
s	50

Technische tekening

