



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X120

Artikelnummer	01210.360.120
Merk	-
UBB	950351085549
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032461
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	120
P	4
s	55

Technische tekening

