

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X50

Artikelnummer 01220.060.050

Merk -

UBB 950351167065

UNSPSC 31161620

EAN 8715492033116

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50
P	1
s	10

Technische tekening

