

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X160

Artikelnummer 01220.080.160

Merk -

UBB 952351981651

UNSPSC 31161620

EAN 8715492033413

PKG. van 50 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	160
P	1.25
s	13

Technische tekening

