

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X70/ S=19

Artikelnummer	01220.120.070
Merk	-
UBB	950351169533
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033789
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.75
s	19

Technische tekening

