

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M10X100

Artikelnummer	01226.100.100
Merk	-
UBB	500571901700
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282611
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm) 100

P 1.5

s 17