

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M3X12

Artikelnummer	01230.030.012
Merk	-
UBB	953351863758
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035738
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	12 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	12
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

