

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M4X35

Artikelnummer	01230.040.035
Merk	-
UBB	952351204906
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035882
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	35
P	0.7
s	7

Technische tekening

