

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M5X8

Artikelnummer 01230.050.008

Merk -

UBB 950351173659

UNSPSC 31161620

EAN 8715492035929

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	8 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	8
P	0.8
s	8

Technische tekening

