

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X12

Artikelnummer	01230.060.012
Merk	-
UBB	950351174806
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036100
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
P	1
s	10

Technische tekening

