

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X20

Artikelnummer	01230.060.020
Merk	-
UBB	950351175068
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036148
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	20
P	1
s	10

Technische tekening

