

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X35

Artikelnummer	01230.060.035
Merk	-
UBB	950351175308
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036186
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	35
P	1
s	10

Technische tekening

