

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X80

Artikelnummer	01230.060.080
Merk	-
UBB	950351175712
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036261
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	80
P	1
s	10

Technische tekening

