

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M7X12

Artikelnummer	01230.070.012
Merk	-
UBB	954351337157
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036322
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	12 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	12
P	1
s	11

Technische tekening

