

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M7X16

Artikelnummer	01230.070.016
Merk	-
UBB	954351337231
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036339
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	16 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	16
P	1
s	11

Technische tekening

