

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M7X50

Artikelnummer 01230.070.050

Merk -

UBB 954351337496

UNSPSC 31161620

EAN 8715492036407

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	50
P	1
s	11

Technische tekening

