

## Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X10

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01230.080.010                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 952351064656                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492036438                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Diameter             | M8                                        |
| Lengte               | 10 mm                                     |
| Klasse               | 8.8                                       |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                   |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                |
| Materiaalsoort       | Staal                                     |
| Draadrichting        | Rechts                                    |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad                    |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4017       |
| NF   | E25-114    |
| DIN  | 933        |
| NEN  | 1568       |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Technische specificatie

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M8   |
| k      | 5.3  |
| L (mm) | 10   |
| P      | 1.25 |
| s      | 13   |

### Technische tekening

